

Datenblatt für PRUEF 2700  
 Artikelnummer: 972319100



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 972 319-100
<b>Beschreibung:</b>	Sicherheits-Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen
<b>Typ:</b>	PRUEF 2700 schwarz/black
<b>System:</b>	4mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	972 319-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT II
<b>Norm:</b>	DIN EN 61010-031
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4mm
<b>Kontaktart:</b>	tasten / gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	4mm Buchse, ungefedert
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	32A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	2mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryllium
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	

