



Datenblatt für PRUEF 2700
 Artikelnummer: 972319101



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 319-101
Beschreibung:	Sicherheits-Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen
Typ:	PRUEF 2700 rot/red
System:	4mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 319-101
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT II
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	4mm
Kontaktart:	tasten / gefederter Stift
Anschlussart:	4mm Buchse, ungefedert
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	32A
Durchgangswiderstand:	2mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PP
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

