

Jokab Safety Solutions

Komponentenliste



Beschreibung	Typ	Bestell-Nummer	Gewicht 1 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
JSHD4-5AH-A Dreistufen-Zustimmungsschalter, mit LEDs, mit Zusatztaster oben, mit Schraubanschluss und Kabeltülle, ohne Handkennung	JSHD4-5AH-A	2TLJ019995R4100		
5-polige und 8-polige M12-Anschluss-Stecker und -Anschlusskabel siehe Kapitel „M12 Steckverbinder und Anschlusskabel“ ab Seite 7/17.				
JSHK0 12-poliger Stecker für JSHD4.	JSHK0	2TLJ020003R0300		
JSHK5 Kabel, 5 m, für JSHD4 .	JSHK5	2TLJ020003R0000	0,230	
JSHK10 Kabel, 10 m, für JSHD4.	JSHK10	2TLJ020003R0100	0,590	
JSHK15 Kabel, 15 m, für JSHD4.	JSHK15	2TLJ020003R0200	1,110	
JSHK20 Kabel, 20 m, für JSHD4.	JSHK20	2TLJ020003R0400	1,470	
JSHK25 Kabel, 25 m, für JSHD4.	JSHK25	2TLJ020003R0500	1,650	
JSHK16S Spiralkabel 1,6 m max. mit Stecker.	JSHK16S	2TLJ020003R2000	0,178	
JSHK20S Spiralkabel 2,0 m max. mit Stecker.	JSHK20S	2TLJ020003R2100	0,200	
JSHK28S Spiralkabel 2,8 m max. mit Stecker.	JSHK28S	2TLJ020003R2200	0,250	
JSHK32S Spiralkabel 3,2 m max. mit Stecker.	JSHK32S	2TLJ020003R2300	0,304	
JSHK40S Spiralkabel 4,0 m max. mit Stecker.	JSHK40S	2TLJ020003R2400	0,400	
JSHK60S Spiralkabel 6,0 m max. mit Stecker.	JSHK60S	2TLJ020003R2500	0,475	
JSHK80S Spiralkabel 8,0 m max. mit Stecker.	JSHK80S	2TLJ020003R2600	0,458	
JSHK10-K Kabel für JSHD4K, 12-polig.	JSHK10-K	2TLJ020003R1100		
JSHK5-E1 5 m Anschlusskabel hochflexibel mit JSHK-Schalter, gelbes Kabel.	JSHK5-E1	2TLJ020003R1300	0,999	
JSHK10-K Kabel für JSHD4K, 12-polig.	JSHK10-K	2TLJ020003R1100		

