









300 Hex Drehmomentindikator

Hex-Plus



Anwendung: Innensechskant-Schrauben
Messwert: 1,4 Nm-3,0 Nm (1.0 ft.lb.-2.2 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung: Hex-Plus, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

								
Code	Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	mm	
05027910001	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027911001	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05027912001	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"