

## ELEKTRONIK-ZANGEN-SETS

### 3-680 **BERNSTEIN** EUROline-Conductive-Zangen-Set



4-teiliger Satz Zangen aus der Serie EUROline-Conductive mit leitfähigen Handschutzhüllen im schwarzen leitfähigem Kunstlederetui mit Reißverschluß und samtgrauem Innenfutter



3-680

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 400 g
-----	------------------------------	----------------

3-651-15 **Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive**, 120 mm, ohne Schneidwate, für weichen Draht bis 0,6 mm Ø, Kupferdraht bis 1,2 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen

3-672-15 **Spitzenschneider EUROline-Conductive**, 130 mm, für Kupferdraht bis 0,6 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt, Ausführung wie vor

3-682-15 **Flachzange EUROline-Conductive**, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor

3-683-15 **Spitzzange EUROline-Conductive**, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor

### 3-630 **BERNSTEIN** Antistatik-Zangen-Set



3-teiliger Satz hochglanz-stahlpolierter Zangen mit leitfähigen Handschutzhüllen im Etui aus Nylon-Gewebe



3-630

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 250 g
-----	------------------------------	----------------

3-601-13 **Seitenschneider**, 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, für weichen Draht bis 1,0 mm Ø

3-632-13 **Flachzange**, 120 mm, glatte Greifflächen

3-633-13 **Spitzzange**, 125 mm, glatte Greifflächen

### 3-960 **BERNSTEIN** Antistatik-Zangen-Set



4-teiliger Satz schwarz-brüniertes Zangen, mit leitfähigem, schwarzem Handschutz, im Etui aus Nylon-Gewebe



3-960

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 350 g
-----	------------------------------	----------------

3-901-7 **Seitenschneider**, 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø

3-906-7 **Spitzenschneider**, 125 mm, mit winklig abgebogener Spitze und Schneide, ohne Schneidwate, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht bis 0,8 mm Ø

3-932-7 **Flachzange**, 120 mm

3-933-7 **Spitzzange**, 125 mm

### 3-940 **BERNSTEIN** Zangen-Set

4-teiliger Satz schwarz-brüniertes Zangen, orangefarbig isoliert, im Etui aus Nylon-Gewebe



3-940

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 350 g
-----	------------------------------	----------------

3-901-12 **Seitenschneider**, 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø

3-906-12 **Spitzenschneider**, 125 mm, mit winklig abgebogener Spitze und Schneide, ohne Schneidwate, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht bis 0,8 mm Ø

3-932-12 **Flachzange**, 120 mm

3-933-12 **Spitzzange**, 125 mm

### 3-930 **BERNSTEIN** Zangen-Set

3-teiliger Satz schwarz-brüniertes Zangen, orangefarbig isoliert, im Etui aus Nylon-Gewebe

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 275 g
-----	------------------------------	----------------

3-901-12 **Seitenschneider**, 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø

3-932-12 **Flachzange**, 120 mm

3-933-12 **Spitzzange**, 125 mm