

Uhrenmeßschieber

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
vierfach Messung
einschliesslich Etui



Dial calipers

Techn. data:

DIN 862
stainless steel
4 way measurements
individually packed

Pieds à coulisse à montre

Applications:

DIN 862
en inox
4 fonctions de mesure
emballés à l'unité

				€	
200	0,02	50	100-36		
150	0,01	40	100-37		
200	0,01	50	100-38		

Digitale Meßschieber „Sylvac-System“

mit Opto-RS-Datenausgang

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
LCD-Anzeige 7,5 mm
Feststellschraube
vierfach Messung
einschliesslich Etui

Digital Caliper „Sylvac-System“

with data output Opto-RS

Techn. data:

DIN 862
stainless steel
LCD-display 7,5 mm
locking screw
4 way measurements
individually packed

Pieds à coulisse digital

avec sortie de données Opto-RS

Applications:

DIN 862
en inox
affichage LCD 7,5 mm
4 fonctions de mesure
emballés à l'unité



Funktionen: Ein/Aus, Null, hold
mm/inch, ref.
Features: on/off, Zero, hold
mm/inch, ref.
Fonctions: on/off, Zero, hold
mm/inch, ref.

				€	
150	0,01	40	100-40		
200	0,01	50	100-41		
Cable	Opto-RS 232C		100-43		
Battery	3 V-Lithium		100-44		

> mm <
 Messbereich
Ableseung mm / inch
Schnabellänge

Range
Reading mm / inch
Length of jaws

Capacité
Lecture mm / inch
Longueur des becs