

### Gradmesser

verstellbare Schiene  
mattverchromt  
einzeln verpackt

$\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	< mm >	No.	€
100	150	301-95	
150	300	301-96	
200	400	301-97	
250	500	301-98	
300	600	301-99	

### Protractors 10-170°

moveable blade  
satin chromed  
individually packed

### Rapporteurs d'angle 10-170°

avec règle ajustable  
chromés mats  
emballés à l'unité



### Universal Winkelmesser

parallaxfreie Ablesung  
Noniuswert: 5'  
rostfreier Stahl, gehärtet  
Kreisteilung: 4 x 90°  
Feststellschraube  
Feineinstellung  
Ablese­teile mattverchromt  
einschließlich Etui


< mm >	No.	€	
150 + 300	301-82	68,70	

### Universal bevel protractor

parallaxfree reading  
reading: 5arc minutes via vernier  
stainless steel, hardened  
circle division: 4 x 90°  
locking screw  
fine adjustment  
satin chromed  
individually packed

### Rapporteurs d'angles universels

lecture sans parallaxe  
lecture: 5 minute sur vernier  
inox, trempés  
graduation du cercle: 4 x 90°  
vis de blocage  
réglage fin  
chromés mats  
emballées à l'unité



### Universal Winkelmesser

Noniuswert: 5'  
aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Kreisteilung: 4 x 90°  
Feste Meßschiene: 100 mm  
Verstellbare Meßschiene:  
150 und 300 mm  
einschließlich Etui

< mm >	No.	€	
300	301-85	74,00	

### Universal bevel protractor

reading: 5 arc minutes via vernier  
made of stainless steel, hardened  
circle division: 4 x 90°  
fixed measuring rule: 100 mm  
adjustable measuring rule:  
150 and 300 mm  
individually packed

### Rapporteurs d'angle universels

lecture: 5 minute sur vernier  
en acier inoxydable, trempés  
graduation du cercle: 4 x 90°  
règle fixe: 100 mm  
glissière ajustable:  
150 et 300 mm  
emballées à l'unité



mm  
 $\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$

Größe, Länge der Schiene  
Gradbogen

Size, length of rule  
Dia of protractor

Dimension, longueur de règle  
Diamètre d'arc