


Laborkarten Dual Inline



RE212-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lötstopplack

- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 Lötinseln 2,10 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Alle Lötinseln sind durch horizontale und vertikale Leiterbahnen verbunden
- Manuelles Unterbrechen der dünnen Leiterbahnen ermöglicht ein unkompliziertes Erstellen eigener Layouts

- Größe 100 x 160 mm