



SICHERHEITSDATENBLATT EVO-STIK 528 CONTACT ADHESIVE

Gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

| | |
|--------------|---|
| PRODUKTNAME | EVO-STIK 528 CONTACT ADHESIVE |
| PRODUKT NR. | 805200, 805507, 805705, 805729x, 805910, S805705, P038530 |
| VERWENDUNG | Klebstoffe. |
| LIEFERANT | BOSTIK LIMITED COMMON ROAD STAFFORD STAFFORDSHIRE ST16 3EH UNITED KINGDOM +44 1785 255141 +44 1785 272650 (24Hour Emergency) sds.uk@bostik.com |
| NOTRUFNUMMER | +44 1785 272650 (24 Hours) |

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Leichtentzündlich Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Reizt die Augen und die Haut. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
EINSTUFUNG (1999/45) Xi;R36/38. F;R11. R52/53, R67.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

| Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | Inhalt % | Einstufung (67/548/EWG) |
|---|-----------|------------|----------|---------------------------------------|
| ACETON | 200-662-2 | 67-64-1 | 10-30% | F;R11 Xi;R36 R66 R67 |
| BUTANON | 201-159-0 | 78-93-3 | 10-30% | F;R11 Xi;R36 R66 R67 |
| ETHYLACETAT | 205-500-4 | 141-78-6 | 10-30% | F;R11 Xi;R36 R66 R67 |
| KOLOPHONIUM | 232-475-7 | 8050-09-7 | < 1% | R43 |
| NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED LIGHT, DEAROMATIZED; <0.1% BENZENE | 295-434-2 | 92045-53-9 | 10-30% | Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67. |
| NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT, <0.1% BENZENE, | | 64742-49-0 | 5-10% | Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67. |
| XYLOL | 215-535-7 | 1330-20-7 | 5-10% | R10 Xn;R20/21 Xi;R38 |

Der vollständige Text für alle R-Sätze ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

EINATMEN

Das Opfer sofort von der Expositionsquelle entfernen. Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.

VERSCHLUCKEN

KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! Sofort ärztliche Hilfe holen.

HAUTKONTAKT

Die betroffene Haut sofort mit Seife oder mildem Waschmittel und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidungsstücke sofort ausziehen und wie oben beschrieben waschen. Arzt konsultieren falls Reizung nach dem Waschen anhält.

AUGENKONTAKT

Die Augen sofort mit Wasser spülen. Mindestens 15 Minuten lang weiterspülen und ärztliche Hilfe suchen.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

EVO-STIK 528 CONTACT ADHESIVE

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Feuer kann gelöscht werden mit: Schaum, CO2 oder Pulver.

BESONDERE GEFÄHRDUNGEN

Reizende Gase/Dämpfe/Rauch von: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid (CO).

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN

Die Sicherheitsmaßnahmen dieses Datenblattes befolgen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Das Leck abdichten, sofern dies ohne Risiko möglich ist. Alle Zündquellen löschen. Funken, Flammen, Rauch, Hitze vermeiden. Lüften.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG

Von Wärme, Funken und offenem Feuer fernhalten. Verschütten, Haut- und Augenberührung vermeiden. Gut durchlüften und Einatmen der Dämpfe vermeiden. Zugelassenes Atemschutzgerät tragen, wenn die Luftverschmutzung über das akzeptable Niveau hinausgeht.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

Entzündlicher/brennbarer Stoff: Von brandförderndem Stoff, Wärme und Flammen fernhalten. Behälter und Transporteinrichtung erden, um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Bei mäßigen Temperaturen in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern.

LAGERUNGSHINWEISE

Lagerung: Entzündliche Flüssigkeit.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

| Bezeichnung | STANDAR D | Arbeitsplatzgrenzwert | | Arbeitsplatzgrenzwert | | Anm. |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|------|
| | | | | | | |
| ACETON | AGW | 500 ppm | 1200 mg/m3 | | | |
| BUTANON | AGW | 200 ppm(H) | 600 mg/m3(H) | | | |
| ETHYLACETAT | AGW | 400 ppm | 1500 mg/m3 | | | |
| XYLOL | AGW | 100 ppm(H) | 440 mg/m3(H) | | | |

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

SCHUTZAUSRÜSTUNG



TECHNISCHE MAßNAHMEN

Explosionsgeschützte allgemeine und örtliche Absaugung.

ATEMSCHUTZ

Atemschutz muss getragen werden, wenn die Luftverseuchung ein akzeptables Niveau überschreitet. Maske tragen, geliefert mit: Gasfilter für organische Stoffe.

HANDSCHUTZ

Schutzhandschuhe müssen getragen werden, wenn direkter Kontakt oder Spritzer zu befürchten sind. Schutzhandschuhe tragen aus: Nitrilgummi.

AUGENSCHUTZ

Gegen Spritzer beständige Schutzbrille tragen, damit sie auf keinen Fall direkt mit den Augen in Berührung kommen.

ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN

Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut zu vermeiden.

HYGIENEMAßNAHMEN

Verschmutzte Haut sofort waschen. Am Ende jeder Schicht, vor dem Essen, Rauchen und Toilettenbesuch Hände waschen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------|---------------------|
| AUSSEHEN | Flüssigkeit |
| FARBE | Gelblich |
| GERUCH | nach Lösungsmitteln |

EVO-STIK 528 CONTACT ADHESIVE

| | |
|-----------------|---------------------|
| LÖSLICHKEIT | Nicht wasserlöslich |
| RELATIVE DICHTE | 0.84 |
| FLAMMPUNKT (°C) | - 20 |

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT

Vermeide Hitze, Funken und Flammen.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Nicht bekannt.

ZU VERMEIDENDE STOFFE

Keine unverträglichen Gruppen angegeben.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Nicht bekannt.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

EINATMEN

Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Desorientiertheit, Vertigo.

HAUTKONTAKT

Reizt die Haut.

AUGENKONTAKT

Reizt die Augen.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

ÖKOTOXIZITÄT

Das Produkt enthält einen Stoff, der den Bioabbau in Wasserkläranlagen beeinflussen kann.

MOBILITÄT

Semi-mobil.

BIOAKKUMULATIONSPOTENTIAL

Daten bzgl. Bioakkumulation liegen nicht vor.

ABBAUBARKEIT

Keine Daten vorhanden.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ENTSORGUNGSMETHODEN

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT



| | |
|--|--|
| RICHTIGER VERSANDNAME | ADHESIVES |
| UMWELTGEFÄHRDENDE SUBSTANZ/MEERESSCHADSTOF F | Nein. |
| UN NR. | 1133 |
| ADR KLASSE NR. | 3 |
| ADR KLASSE | Klasse 3: Entzündliche Flüssigkeiten. |
| ADR VERPACKUNGSGRUPPE | III |
| TUNNELBESCHRÄNKUNGSCODE | (D/E) |
| GEFAHR NR. (ADR) | 30 |
| ADR ETIKETT NR. | 3 |

EVO-STIK 528 CONTACT ADHESIVE

| | |
|------------------------|----------|
| HAZCHEM CODE | 3YE |
| UN NR. SEE | 1133 |
| IMDG KLASSE | 3 |
| IMDG VERPACKUNGSGRUPPE | III |
| EMS | F-E, S-D |
| UN NR., LUFT | 1133 |
| LUFT KLASSE | 3 |
| VERPACKUNGSGRUPPE | III |

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG



Reizend



Leichtentzündlich

RISIKOSÄTZE

| | |
|--------|---|
| R11 | Leichtentzündlich |
| R36/38 | Reizt die Augen und die Haut. |
| R52/53 | Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| R67 | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

SICHERHEITSSÄTZE

| | |
|-----------|---|
| S2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| S9 | Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. |
| S16 | Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. |
| S26 | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. |
| S36/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. |
| S46 | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |
| S51 | Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. |
| S56 | Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |
| P14 | Enthält KOLOPHONIUM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

EU RICHTLINIEN

Richtlinie 67/548/EWG über gefährliche Stoffe. Richtlinie 1999/45/EG über gefährliche Zubereitungen.

16 SONSTIGE ANGABEN

HINWEISE FÜR BENUTZER

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

INFORMATIONSQUELLEN

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

REVISIONSANMERKUNGEN

ACHTUNG: Linien innerhalb des Randes zeigen markante Änderungen zur vorigen Revision an. This safety data sheet supersedes all previous issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.

HERAUSGEGEBEN VON

Approved LJ

ÜBERARBEITET AM May 2013

REV.-NR./ERSETZT DAS SD 2

DATUM June 2009

EVO-STIK 528 CONTACT ADHESIVE

R-SÄTZE (VOLLSTÄNDIGER TEXT)

| | |
|--------|---|
| R67 | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| R10 | Entzündlich. |
| R20/21 | Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. |
| R65 | Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. |
| R51/53 | Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| R11 | Leichtentzündlich |
| R36/38 | Reizt die Augen und die Haut. |
| R36 | Reizt die Augen. |
| R38 | Reizt die Haut. |
| R52/53 | Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| R43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |
| R66 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |