

**Doppel-Prismenpaare
in Präzisionsausführung
- gehärtet -**

Genauigkeit 0,004 mm
Stahl gehärtet, mit Spannbügel
Lieferung paarweise

> mm <	Ø mm	No.
25x20x20	2-15	580-33
50x40x40	5-30	580-34
75x55x55	5-50	580-35
100x75x75	7-70	580-36

**Twin-prismatic pairs
in precisions version
- hardened -**

accuracy 0,004 mm
steel hardened, with spring clip
delivered in pairs



580-33