



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
P 303 S	10	100

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

P 303 S

Modularstecker, 10P10C (RJ-48), mit Schirmung

1. Werkstoffe

Kontaktträger PC
Kontakt vergoldet

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit Modularkupplung
Anschließbare Leiter Eindringkontakt Rasterstegleitung

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand 35 mΩ
Strombelastbarkeit 2 A max.
Betriebsspannung 250 V
Isolationswiderstand 500 MΩ

P 303 S

Modular plug, 10P10C (RJ-48), with shielding

1. Materials

Insulating body PC
Contact gilded

2. Mechanical data

Mating with modular socket
Connectable conductors piercing terminal ribbon cable

3. Electrical data

Contact resistance 35 mΩ
Nominal power 2 A max.
Nominal voltage 250 V
Insulation resistance 500 MΩ

P 303 S

Connecteur mâle modulaire, 10P10C (RJ-48), avec blindage

1. Matériaux

Corps isolant PC
Contact doré

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec embase modulaire femelle
Conducteurs raccordables par perçage câble plat

3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact 35 mΩ
Courant nominal 2 A max.
Tension nominale 250 V
Résistance d'isolement 500 MΩ