



# STDC-Entlötpatronen

Einsetzbar mit den Systemen MX-500 MX-5000 und MX-5200 und der Entlötpistole MX-DS1  
Abmessungen in mm

## STDC-ENTLÖTPATRONEN



Standard



Langversion

|                        | A    | B    | C     | TYP         |
|------------------------|------|------|-------|-------------|
| STDC-102<br>STDC-802   | 0,64 | 1,40 | 11,43 | Standard    |
| STDC-103<br>STDC-803   | 0,76 | 1,68 | 11,17 | Standard    |
| STDC-104<br>STDC-804   | 1,02 | 1,78 | 10,92 | Standard    |
| STDC-105<br>STDC-805   | 1,27 | 2,03 | 10,66 | Standard    |
| STDC-106<br>STDC-806   | 1,52 | 2,29 | 10,41 | Standard    |
| STDC-107<br>STDC-807   | 2,41 | 3,18 | 9,14  | Standard    |
| STDC-703L<br>STDC-803L | 0,76 | 1,68 | 21,33 | Langversion |
| STDC-704L<br>STDC-804L | 1,02 | 1,79 | 21,08 | Langversion |
| STDC-705L<br>STDC-805L | 1,27 | 2,03 | 20,82 | Langversion |

1 = 700-Serie (standard) und 7 = 700-Serie (Große Reichweite) für die meisten Standard-Anwendungen.  
8 = 800-Serie wird für Keramik-Substrate oder Anwendungen mit großer Masseanbindung eingesetzt.