

KERN DE 150K20D

Multifunctioneel model met IP65-afleesinrichting



Meetsysteem

Aanbevolen justeergewicht:	150 kg (M1)
Afreesbaarheid [d]:	20 g 50 g
Justermogelijkheden:	Justering met extern gewicht
Liniariteit:	60 g 150 g
Reproduceerbaarheid:	20 g 50 g
Stabilisatietijd:	2,500 s
Weegbereik [Max]:	60 kg 150 kg
Weegeenheden:	kg tl (HK) tl (Tw) dwt ozt lb mo tol oz
Weegsystem:	Rekstrook opnemer

Display

Cijferhoogte de scherm:	2,500 cm
-------------------------	----------

Tellen

Aantal referentiestukke:	5 10 20 25 50
Telresolutie:	3750

Funcities

Dynamische-wegingsfunctie:	ja
GLP-protocol:	ja
Nettototaalfunctie:	ja
Percentage berekening:	ja
Telfunctie:	ja

Omgevingsomstandigheden

Maximale gebruikstemperatuur:	35 °C
Maximale luchtvochtigheid:	80 %
Minimale omgevingstemperatuur:	5 °C

Energievoorziening

Accu optioneel:	Akku optional
Bedrijfsduur:	30 h
Bedrijfsduur:	15 h
Bedrijfsduur:	12 h
Ingangsspanning:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Laadtijd:	10 h
Puede utilizarse con pilas:	ja

Diensten

DKD-kalibratiecertificaat:	963-129
----------------------------	---------

Categorie

Categorie:	Weegschalen
------------	-------------

Verpakking & verzending

Afmetingen verpakking (BxDxH):	510 x 375 x 110 mm
Brutogewicht:	6,400 kg
Levertijd:	24 h
Nettogewicht:	4 kg
Tipo de envío:	Pakkettendienst

Vorm

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH):	225 x 110 x 45 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH):	318 x 308 x 75 mm
Kabellengte afleesinrichting:	1,400 m
Materiaal van de weegplateau:	edelstaal
Weegoppervlak (BxD):	318 x 308 mm