

TY24MFR

## Ty-Rap<sup>md</sup>

Attache ignifugées. Largeur de corps de .140 et une longueur de 5.50. Diamètre max. de faisceau de câbles de .1.125



### Général

Type:	Ignifugées
Couleur:	Blanc
T&B UPC:	78621082412
T&B Status:	M

### Dimensions

Diamètre maximum du faisceau (po):	1,125
Largeur du corps (po):	0,140
Longueur (po):	5,5
Traction de la boucle (lb):	40