


Stapelbare Ø 2 mm-Stecker

SLS205-A




Stackable Ø 2 mm Plugs



Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Fiches Ø 2 mm à reprise arrière



LS205-A


KT205

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------


SLS205-A	22.2615-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030- [*] / LS205-A, 22.5014	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
-----------------	------------------	---	---	-----------	----------------------------------

SLS205 SLS205-X



Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**



LS205
LS205N


KT205

Fiches à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------


SLS205	22.2616-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030- [*] / LS205, 22.1004	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS205-X	22.2617-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030- [*] / LS205N, 22.5006	Ni	21 22 23 24 25 26 27 28 29

SL205-K



Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Solder connection.**



KT205-SK

LS205-SK

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SL205-K	65.9182-*	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-SK, 65.9183- [*] / LS205-SK, 65.9184	Au	21 22 23 24 25 29
----------------	------------------	---------------------------	---	-----------	----------------------