

6.01532.00

Basic 250-24 W OF

Kompressor Basic 250-24 W OF



0153200S_51.EPS

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Vergleichbare Gerätekennwerte

Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Dr	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW
Max. Drehzahl	2.850 /min
Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel (LpA)	97 dB(A)
Abmessungen	630 x 406 x 630 mm
Gewicht	24 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung