

**6.01533.00**

Basic 250-24 W

## Kompressor Basic 250-24 W



0153300S\_51.EPS

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

### Vergleichbare Gerätekenwerte

Ansaugleistung	200 l/min
Füllleistung	110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Dr	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW
Max. Drehzahl	2.850 /min
Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel (LpA)	97 dB(A)
Abmessungen	630 x 406 x 630 mm
Gewicht	27 kg
Kabellänge	1,5 m

### Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung