

6.00080.50

PowerMaxx BS Basic

## 10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic



0007900S\_51.EPS

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladestandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

### Vergleichbare Gerätekenneiwerte

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Art des Akkupacks        | Li-Ion                   |
| Spannung des Akkupacks   | 10,8 V                   |
| Kapazität des Akkupacks  | 2,0 Ah                   |
| Max. Drehmoment weich    | 17 Nm                    |
| Max. Drehmoment hart     | 34 Nm                    |
| Einstellbares Drehmoment | 0,5 - 5 Nm               |
| Bohrdurchmesser in       |                          |
| - Stahl                  | 10 mm                    |
| - Holz                   | 22 mm                    |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 360 / 0 - 1.400 /min |
| Bohrspindelgewinde       | 1/2 " - 20 UNF           |
| Bohrfutterspannweite     | 1 - 10 mm                |
| Gewicht (mit Akkupack)   | 0,8 kg                   |

### Lieferumfang

Schnellspanbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer