

**6.02191.89**

BS 18 LTX Impuls

## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls



0219189S\_51.EPS

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

### Vergleichbare Gerätekenwerte

Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1,5 - 25 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	13 mm
- Holz	65 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2 kg

### Lieferumfang

Schnellspanbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)