

6.02193.65

BS 18 LTX Quick

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick



5_2AH_0219300S_51.EPS

- Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Vergleichbare Gerätekenneiwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Kapazität des Akkupacks	5,2 Ah
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1,5 - 24 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	13 mm
- Holz	65 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohrspindelgewinde	1/2" - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2 kg