

DULUX T PLUS 18 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-stifter til drift med forkobling



Applikationsområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

Produkt fordele

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

Produkt egenskaber

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende GX24d-sokkel



Tekniske data



Elektriske Data

Nominel wattforbrug	18.00 W
Lyskilde effekt	18.00 W
Energiforbrug	23 kWh/1000h

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1200 lm
Målt lumenstrøm	1200 lm
Farvetemperatur	4000 K
Lysfarve	840
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	LUMILUX Kold hvid
Farvegengivelsesindex	80...89
Lumen ved 25 °C	1200 lm
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0.76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0.75
Luminans	4.7 cd/cm ²
Farvegengivelsesgruppe	1B

Dimensioner



Product line drawing with letters

Base

Total længde	124.0 mm
Produktvægt	57.00 g
Rør diameter	12 mm
Længde	124.0 mm

Produktdatablad

Længde i henhold til IEC standard	110 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	101.00 mm

Farver & materialer

Kviksølv indhold	1.9 mg
------------------	--------

Temperaturer

Målt Ta for maksimal lysstrøm	25.0 °C
-------------------------------	---------

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.98
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.98
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Produktdatablad



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-2
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fodnote udelukkende til produktet	Kun egnet til drift med 0,22 A styringsudstyr

Egenskaber

Velegnet indendørs	Ja
---------------------------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	B
---------------------	---

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSM-18/840-I-GX24d-2
--	----------------------

Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG number	STK number	UK Org
4050300333465	OSRDT18840	8330232	4934059	-

Produktdatablad




Guarantee

Udstyr/tilbehør

- Eget til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22 V forkobling (DULUX T 18 W PLUS)

Sikkerheds rådgivning

In case of lamp breakage: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (højde x vægt x længde)	Volumen	Bruttovægt
4050300333465	DULUX T PLUS 18 W/840	Folding carton box 1	49 mm x 46 mm x 129 mm	0.29 dm ³	70.00 g
4050300333472	DULUX T PLUS 18 W/840	Shipping carton box 10	119 mm x 141 mm x 256 mm	4.30 dm ³	773.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere

Produktdatablad

enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.