

DULUX T PLUS 18 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Kolmiputkiset yksikantaloistelamput kaksipinnisellä pistokannalla kuristinkäyttöön



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuusvalaistus

Tuote-edut

- Hyvin taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Erinomainen valovirta
- Pitkä kestoikä
- Parannettu ylläpito

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 10 000 h
- Värintoistoindeksi R_a : 80...89
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kolmoisputkilla
- Yksipäinen, kaksinapainen GX24d-plug-in-kanta



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot



Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	18.00 W
Rakenteellinen teho	18.00 W
Energy consumption	23 kWh/1000h

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1200 lm
Nimellinen valovirta	1200 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri	840
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Kylmän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	1200 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.76
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.75
Luminanssi	4.7 cd/cm ²
Värintoistoluokka	1B

Mitat ja paino



Product line drawing

Kanta

Kokonaispituus	124.0 mm
Tuotteen paino	57.00 g
Putken halkaisija	12 mm
Pituus	124.0 mm

Tuotteen tekniset tiedot

Pituus (IEC-normien mukaan)	110 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	101.00 mm

Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	1.9 mg
--------------------------	--------

Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
------------------	---------


Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Hyötypolttoikä	6500 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttötila LLMF/LSF	50 Hz
Elinikä	10000 h ¹⁾

¹⁾ CCG/LLCG:llä

Tuotteen täydentävät tiedot

Tuotteen tekniset tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	GX24d-2
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä
Tuotteen huomautusteksti	Soveltuu ainoastaan käytettäväksi 0,22 A:n ohjauslaitteella

Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
------------------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	B
------------------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSM-18/840-I-GX24d-2
--------------	----------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300333465	OSRDT18840	8330232	4934059	-

Tuotteen tekniset tiedot




Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi perinteisten ohjainten kanssa
- Sopii vain 0,22 A -ohjaimelle (DULUX T 18 W PLUS)

Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.osram.com/brokenlamp



Kytentäkaavio

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300333465	DULUX T PLUS 18 W/840	Yksikköpakkaus 1	49 mm x 46 mm x 129 mm	0.29 dm ³	70.00 g
4050300333472	DULUX T PLUS 18 W/840	Lähetyslaatikko 10	119 mm x 141 mm x 256 mm	4.30 dm ³	773.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia

Tuotteen tekniset tiedot

tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.