

## DULUX T PLUS 18 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



### Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

### Produktfordeler

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

### Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



## Teknisk data



### Electrical data

Nominell effekt	18.00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	18.00 W
Energy consumption	23 kWh/1000h

### Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1200 lm
Angitt lysytelse	1200 lm
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge	840
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	LUMILUX Kaldhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Lysstrøm ved 25 ° C	1200 lm
Rated LLMF at 4,000 h	0.78
Rated LLMF at 6,000 h	0.76
Rated LLMF at 8,000 h	0.75
Luminans	4.7 cd/cm <sup>2</sup>
Fargegjengivelses gruppe	1B

### Dimensions & weight



Product line drawing

Base

Total lengde	124.0 mm
Produktvekt	57.00 g
Rørdiameter	12 mm
Lengde	124.0 mm

## Produkt datablad

Lengde i henhold til IEC standard	110 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	101.00 mm

### Colors & materials

Lyskildens kvikksølvinnhold	1.9 mg
-----------------------------	--------

### Temperatures

Rated ambient temp.w.max.luminous flux	25.0 °C
--	---------


### Lifespan

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.98
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

### Additional product data

## Produkt datablad



Spectral power distribution

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	GX24d-2
<b>Appropriate disposal acc. to WEEE</b>	Ja
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Kun egnet for drift med 0,22 A forkoblingsutstyr

### Capabilities

<b>Egnet for innendørsbruk</b>	Ja
--------------------------------	----

### Certificates & standards

<b>Energy efficiency class</b>	B
--------------------------------	---

### Country specific categorizations

<b>ILCOS</b>	FSM-18/840-I-GX24d-2
--------------	----------------------

## Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300333465	OSRDT18840	8330232	4934059	-

## Produkt datablad




Garantee

### Utstyr/tilbehør

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)

### Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)



Circuit diagram

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300333465	DULUX T PLUS 18 W/840		49 mm x 46 mm x 129 mm	0.29 dm <sup>3</sup>	70.00 g
4050300333472	DULUX T PLUS 18 W/840	NO: VS 10	119 mm x 141 mm x 256 mm	4.30 dm <sup>3</sup>	773.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or

## Produkt datablad

more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

---

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.