

DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX S | Kort kompaktlysrör, 1-rör, med 2-stiftsockel, för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde


- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Extremt låg profil
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- G23 instickssockel med två stift



Tekniska data



Elektriska data

Nominell watttal	9.00 W
Konstruktionseffekt	9.00 W
Nominell märkspänning	220 V
Energiförbrukning	12 kWh/1000h

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	570 lm
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg	840
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Vit
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	600 lm
Beräknad ljuslödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljuslödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljuslödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	2.8 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått



Product line drawing

Socket

Totallängd	167.0 mm
produktvikt	28.80 g
Rördiameter	12 mm
Längd	168.0 mm

Produktdatablad

Längd enligt IEC-standard	145 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	144.00 mm

Färger & Material

Graderad kvicksilvermängd	3.0 mg
---------------------------	--------

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------


Livslängder

Nominell livslängd	5000 h
Beräknad livslängd	5000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.86
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.50
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Produktdatablad



Spektralenergifördelning

Socket	G23
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
--------------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
--------------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSD-9/840-I-G23
--------------	-----------------

Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK number	UK Org
4050300010588	OSRDS9840	8330020	4933852	-




Garanti

Teknisk utrustning


- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon



Kopplingschema



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300010588	DULUX S 9 W/840	Kapsel 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm ³	29.75 g
4050300240947	DULUX S 9 W/840	Transportförpacknin g 10	126 mm x 163 mm x 113 mm	2.32 dm ³	410.00 g
4050300960746	DULUX S 9 W/840	Kapsel 1	- x - x -		
4050300963235	DULUX S 9 W/840	Transportförpacknin g 50	185 mm x 190 mm x 240 mm	8.44 dm ³	1841.00 g
4052899213371	DULUX S 9 W/840	Kapsel	- x - x -		

Produktdatablad

		1			
4052899213388	DULUX S 9 W/840	Transportförpacknin g 50	185 mm x 190 mm x 240 mm	8.44 dm ³	2166.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.