


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

84-8511.9620 - Schaltelement mit Ausleuchtung

84-8511.9620 - Schaltelement mit Ausleuchtung



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Allgemeine Attribute

Gewicht	0.006 kg
Betriebsspannung	24 V DC \pm 10 %
Betriebsstrom	10 mA

IP-Schutzart

Schutzart	IP 40
-----------	-------

Anschlussart

Anschluss	Steck 2.8 x 0.8 mm
-----------	--------------------

Schaltelement

Schaltssystem	Kurzhubelement
Schaltspannung	42 V AC/DC
Schaltstrom	0.1 A
Kontakte	1 S
Kontaktmaterial	Gold


Ausleuchtung

LED-Farbe	Single-LED weiss
-----------	------------------

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

84-8511.9620 - Schaltelement mit Ausleuchtung

Schaltschema



Hinweise

Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand
Standardausführung: Kabellänge 300 mm mit isolierter
Aderendhülse, Steckanschluss 2.8 x 0.8 mm
Weitere Ausführungen auf Anfrage: Kundenspezifische Konfektion
von Kabel und Kabelanschlüssen, voll vergossene Version (IP 67)
Schutzgrade (rückseitig): IP 40, Aufrüstung auf IP 67 mit Stopfen
Art.-Nr. 84-900 möglich. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen
können sich die Stopfen lösen
Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen
der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der
Ausleuchtung führen

Legende

Kontakte: S = Schliesser