



LOGO! 230RCE, LOGIKMODUL, DISPL. SV/E/A: 115V/230V/RELAIS  
 8 DE/4 DA, SP. 400 BLOECKE MODULAR ERWEITERBAR,  
 ETHERNET INTGR. WEB-SERVER, DATALOG, STANDARD  
 MICRO SD-KARTE FUER LOGO! SOFT COMFORT AB V8  
 AELTERE PROJEKTE ABLAUFFAEHIG

### Aufbauart/Montage

Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
---------	---

### Versorgungsspannung

DC 115 V	Ja
DC 230 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	100 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	253 V
AC 115 V	Ja
AC 230 V	Ja

### Uhrzeit

Zeitschaltuhren	
• Anzahl	8
• Gangreserve	480 h

### Digitaleingaben

Anzahl der Eingänge	8
---------------------	---

### Digitalausgaben

Anzahl der Ausgänge	4; Relais
Kurzschlusschutz	Nein; externe Absicherung erforderlich

### Relaisausgänge

Schaltvermögen der Kontakte	
— bei induktiver Last, max.	3 A
— bei ohmscher Last, max.	10 A

### EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 (Grenzwertklasse B)	Ja

Schutzart und Schutzklasse	
IP 20	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Maße	
Breite	71,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	60 mm
<b>letzte Änderung:</b>	21.08.2014