



Allgemeine Informationen

Anwendungsgebiet	Verwendbar ab LOGO! 8
Liefermenge in Stück	1

Bedienen und Beobachten

Leuchtmittel	LED
--------------	-----

Betriebs-/Störmeldungen

• Anzahl Zeilen	6
• Anzahl Zeichen je Zeile	24

Display

Ausführung des Displays	FSTN
grafikfähig	Nein

Bedienelemente

Tastatur

• Tasten mit LED	Nein
• Systemtasten	Ja
• Anzahl projektierbare Systemtasten	0
• Numerische-/Alphaeingabe	
— numerische Tastatur	Nein
• alphanumerische Tastatur	Nein

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage möglich	Nein
-----------------------------	------

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Nennwert (DC)	12 V; DC 12 V, AC/DC 12/24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	10,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,8 W; typisch
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	0
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen RS 232	0
Anzahl Schnittstellen sonstige	0
Industrial Ethernet	
• Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosemeldungen	
• Diagnosefunktionen	Nein
Diagnoseanzeige LED	
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP 40	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
KC	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Zubehör	
gehört zum Produkt	LOGO!
Mechanik/Material	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseart (frontseitig)	Kunststoff
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	128,2 mm

Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g
Lieferumfang	
Liefereinheit in Stück	1
letzte Änderung:	21.08.2014