

Dosiernadeln

TE-Nadel-Serie



Die Nadeln der Serie TE bestehen aus einem silicon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Die Dosieradeln sind gratfrei und haben elektrolytisch polierte Kanülen, die einen konstanten Materialfluß garantieren. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Gauge	1/4" (6.35mm)	1/2" (12.7mm)	1" (25.4mm)	1-1/2" (38.1mm)
14		914050-TE	914100-TE	914150-TE
15		915050-TE	915100-TE	915150-TE
18	918025-TE	918050-TE	918100-TE	918150-TE
20	920025-TE	920050-TE	920100-TE	920150-TE
21	921025-TE	921050-TE	921100-TE	921150-TE
22	922025-TE	922050-TE	922100-TE	922150-TE
23	923025-TE	923050-TE	923100-TE	923150-TE
25	925025-TE	925050-TE		
27	927025-TE	927050-TE		
30	930025-TE	930050-TE		
32	932025-TE			
34	934025-TE			



TE-Nadel-Serie, gebogen

Diese TE-Nadeln sind präzise im 45°- oder 90°-Winkel gebogen und eignen sich hervorragend für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Gauge	1/2" (12.7mm)		1-1/2" (38.1mm)	
	90°	45°	45°	90°
14	914050-90BTE	914050-45BTE	914150-45BTE	
15	915050-90BTE	915050-45BTE		
18	918050-90BTE	918050-45BTE	918150-45BTE	
20	920050-90BTE	920050-45BTE		
21	921050-90BTE	921050-45BTE	921150-45BTE	
22	922050-90BTE	922050-45BTE		
23	923050-90BTE	923050-45BTE		
25	925050-90BTE	925050-45BTE		
27	927050-90BTE	927050-45BTE		
30	930050-90BTE	930050-45BTE		

Farbkodierungen und Abmessungen

Gilt nicht für die Dosieradeln der TS-P-Serie

Gauge	Farbe	I.D. Ø (mm)
14	Olive	1,600
15	Amber	1,371
18	Green	0,838
20	Pink	0,610
21	Purple	0,508
22	Blue	0,406
23	Orange	0,330
25	Red	0,254
27	Clear	0,203
30	Lavender	0,152
32	Yellow	0,102

BT-Serie



Diese Dosierpinsel mit Doppelhelixgewinde eignen sich für flächiges Auftragen von z.B. Klebern und Fetten. Die weichen Borsten bestehen aus Roßhaar, die harten aus Nylon. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 12 Stück.

Gauge Ø	Weiche Borsten	Harte Borsten
16	916BT-SOFT	916BT-STIFF
18	918BT-SOFT	918BT-STIFF
22	922BT-SOFT	922BT-STIFF



Flexible Dosieradeln TS-P-Serie

Flexibel Dosieradeln sind für schwer zugängliche Bereiche geeignet und können individuell gekürzt werden. Ideal für CA-Anwendungen. Die Dosieradel besteht vollständig aus Polypropylen. Länge 38,1 mm. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Gauge Ø	Farbe	Art.-Nr.
15	Grau	915150-PTS
16	Braun	916150-PTS
18	Pink	918150-PTS
20	Gelb	920150-PTS
22	Schwarz	922150-PTS
25	Rot	925150-PTS

Konische Dosieradeln

Diese Dosieradeln bestehen aus Polyethylen mit UV-Lichtblockenden Additiven und besitzen einen Doppel-Helix-Luer-Lock-Anschluss. Die konische Form verhindert das Verstopfen und verbessert den Fluß hochviskoser Medien. Rigid Dosieradel werden aus Polypropylen gefertigt und sind 100% UV-blockend. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.



Gauge Ø	Farbe	Standard	Rigid
14	Oliv	914125-DHUV	914125-RIGID
16	Grau	916125-DHUV	916125-RIGID
18	Grün	918125-DHUV	918125-RIGID
20	Pink	920125-DHUV	920125-RIGID
22	Blau	922125-DHUV	922125-RIGID
25	Rot	925125-DHUV	925125-RIGID
27	Weiß	927125-DHUV	927125-RIGID



Dosieradel-Kit

Dieses Set beinhaltet eine Auswahl der gängigsten TE-, gebogenen TE- und konischen TT-Nadeln. So können Sie die Nadeln testen und entscheiden, welche Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

900-NK Dosieradel-Set