

6.02236.00 RF 80 D

Reifenfüllmessgerät RF 80 D



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Mit Momentstecker
- Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
- Digitales, beleuchtetes Manometer für höchste Präzision
- Umschaltbare Anzeigeeinheiten: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
- Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Vergleichbare Gerätekennwerte

Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,55 kg

Lieferumfang

EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"

