



#### RE910

- Adaptateur SOT23-6
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOT23-6 avec 1.00 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage 2.20 x 2.20 mm
- Blindage
- Dimensions 10.16 x 17.78 mm