



RE914

- Adaptateur MSOP8
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour MSOP8 avec 0.65 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage Ø 2,20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 13.35 x 11.43 mm

ver.20150129