



RE934-04R

- Adaptateur multiple QFP32
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour QFP32 (0.80 mm pitch)
- Pas 2.54 mm
- Adapté pour les prises avec un écart de 15.24 mm
- Dimensions 19.05 x 42.55 mm