



RE936-06

- Adaptateur multiple SSOP28 & TSSOP28
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SSOP28 & TSSOP28 avec 0.65 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Deux zones d'expérimentation avec des carrés de 3 x 6 2.20 x 2.20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 36.83 x 29.21 mm