



RE936-09

- Adaptateur multiple SOP24, HSOP24, SOIC24, SO24
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOP24, HSOP24, SOIC24, SO24
- Pitch 1.27 mm
- Pas 2.54 mm
- Deux zones d'expérimentation avec des carrés de 2 x 4 2.20 x 2.20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 33.66 x 21.59 mm