



RE945-S3

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 40 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 40 broches avec un écart de 15.24 mm
- Pas 2.54 mm
- 20 îlots à trois trous and 2 x 20 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- 12 x 16 îlots de brasage Ø 2.20 mm avec 2,54 mm grid
- Dimensions 54.61 x 88.26 mm