



#### RE012-LF

- SMD-Laborkarte
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Oberfläche HAL bleifrei
- Lötstopplack
- 27 x 27 Lötinseln 1,00 x 1,00 mm
- Raster 1,27 mm
- Lochdurchmesser 0,45 mm
- Größe 39,17 x 38,10 mm