



STO 2

RCA-Stecker nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	Bakelit
Kontakt	CuZn, vernickelt
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Knickschutz	PVC
3. Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	RCA-Kupplungen 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

STO 2

RCA plug acc. to JEITA RC-5231, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	Bakelite
Contact	CuZn, nickeled
Housing	CuZn, nickeled
Bend protection	PVC
3. Mechanical data	
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	RCA sockets 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
4. Electrical data	
Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

STO 2

Connecteur mâle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	Bakélite
Contact	CuZn, nickelé
Housing	CuZn, nickelé
Protection contre pliage	PVC
3. Caractéristiques mécaniques	
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs femelles RCA 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
STO 2 ROT	rot red rouge	2	100
STO 2 SCHWARZ	schwarz black noir	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique