

产品类型名称
产品描述

PROFIBUS 总线连接插头, RS485, 螺栓, 无 PG 插孔, 35°
PROFIBUS 总线连接插头, RS485, 螺栓, 无 PG 插孔, 35°
SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS, 高达 12 Mbit/s, 带
斜出线电缆 (W X H X D) : 16 X 54 X 34 MM, 端接电阻, 带隔离



应用适宜性	用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆
传输速率	
传输率 / PROFIBUS DP 时	9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
接口	
电气连接数量	
• 适用于 PROFIBUS 导线	2
• 用于网络组件和终端设备	1
电气连接规格	
• 适用于 PROFIBUS 导线	螺栓
电气连接规格 / FastConnect	不
机械数据	
终端电阻规格	集成电阻组合并可通过滑动开关接通。
材料 / 外壳的	塑料
锁紧装置的结构形式	螺栓连接
结构、尺寸和重量	
宽度	15.8 mm

高度	54 mm
深度	39.5 mm
净重	60 g

许可的环境条件

环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-40 ... +70 °C
• 运输期间	-40 ... +70 °C
防护等级 IP	IP20

产品特点、功能、组件 / 概述

产品特点	
• 不含硅	是的
产品组件	
• PG 连接插座	不
• 应力释放装置	是的

标准、规范、许可

资格证明	
• 与 RoHS 一致	是的
• UL 许可证	是的
上一次修改：	18.02.2016