

Feuchte-/Temperatur-/ Druck-Messgerät

testo 622 – Schnelle und präzise
Raumklimaüberwachung

Präzise Messung von Temperatur, Feuchte und Druck

Alle wichtigen Werte direkt auf einen Blick

Großes, ideal ablesbares Display

Einstellbare Kalibriererinnerungsfunktion (optional)



Das testo 622 misst neben Temperatur und Feuchte auch den Druck und ist somit ideal geeignet für die Raumklimaüberwachung. In einem großen, übersichtlichen Display zeigt es die aktuellen Messwerte sowie Datum und Uhrzeit an. Somit liefert es alle wichtigen Werte direkt auf einen Blick. Speziell in Laboren eignet sich das testo 622 ideal zur Überwachung der Umgebungsbedingungen bei Kalibrierungen oder Versuchsaufbauten.

Dank des langzeitstabilen Sensors bietet das Messgerät auch noch nach Jahren verlässliche und korrekte Messergebnisse. Die mitgelieferte Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung des Gerätes auf dem Tisch oder an der Wand.

Technische Daten / Zubehör

testo 622

testo 622, Hygrometer mit Druckanzeige inkl. Kalibrier-Protokoll, Befestigungsmaterial und Batterien



Best.-Nr. 0560 6220

EUR 240.00

Allgemeine technische Daten

Messtakt	10 sec
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Betriebstemperatur	-10 ... +60 °C
Standzeit	12 Monate
Gewicht	240 g (ohne Batterien)
Abmessung	185 x 105 x 36 mm

Sensortypen

	NTC	Testo Feuchtesensor kapazitiv	piezoresistiver Drucksensor
Messbereich	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %rF*	300 ... 1200 hPa
Genauigkeit ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %rF bei +25 °C (10 ... 90 %rF) ±3 %rF (restl. Messbereich)	±3 hPa
Auflösung	0.1 °C	0.1 %rF	0.1 hPa

* Nicht für betauende Atmosphäre. Für kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (>80 %rF bei ≤30 °C für >12 h, >60 %rF bei >30 °C für >12 h) kontaktieren Sie uns bitte über unsere Webseite.

Zubehör

Best.-Nr.

EUR

Zubehör für Messgerät

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076	123.20
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte	0520 0246	321.50

0990 9961 15/dk/A/01.2016

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2016.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Testo AG
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de