

Temperatur-/ Feuchte-Messgerät

testo 623 - Raumklimamessung mit Historienfunktion

Analyse der vergangenen Temperatur- und Feuchtemesswerte direkt vor Ort

Histogramm zeigt Messergebnisse der vergangenen 90 Tage

Alle wichtigen Werte auf einen Blick

Großes, optimal ablesbares Display



Das Temperatur- und Feuchte-Messgerät testo 623 zeigt in einem großen, übersichtlichen Display aktuelle und vergangene Temperatur- und Feuchtwerte sowie Datum und Uhrzeit parallel an. Auf diese Weise haben Sie alle wichtigen Werte ständig im Blick.

Die angezeigte Verlaufsanalyse bietet eine optimale Auswertung der Messergebnisse der letzten 90 Tage. Somit ist das testo 623 für die schnelle Vor-Ort-Überprüfung des Raumklimas ideal geeignet, ohne aufwändige Analyse am PC.

Dank des langzeitstabilen Sensors bietet das Messgerät auch noch nach Jahren verlässliche und korrekte Messergebnisse. Die mitgelieferte Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung des Gerätes auf dem Tisch oder an der Wand.

Technische Daten / Zubehör

testo 623

testo 623, Hygrometer mit Historienfunktion der Messwerte, inkl. Kalibrier-Protokoll, Befestigungsmaterial und Batterien



Best.-Nr. 0560 6230
EUR 151.00

Allgemeine technische Daten

Messtakt	20 sec
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Betriebstemperatur	-10 ... +60 °C
Standzeit	12 Monate
Gewicht	240 g
Abmessung	185 x 105 x 36 mm

Sensortypen

	NTC	Testo Feuchtesensor kapazitiv
Messbereich	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %rF*
Genauigkeit ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %rF bei +25 °C (10 ... 90 %rF) ±3 %rF (restl. Messbereich)
Auflösung	0.1 °C	0.1 %rF

* Nicht für betauende Atmosphäre. Für kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (>80 %rF bei ≤30 °C für >12 h, >60 %rF bei >30 °C für >12 h) kontaktieren Sie uns bitte über unsere Webseite.

Zubehör

Best.-Nr. **EUR**

Zubehör für Messgerät

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076	123.20
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte	0520 0246	321.50

0980 9971 15/dk/A/01.2016

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2016.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



Testo AG
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630