



RE434-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- SMD-Lochrasterfeld 1,25 x 1,25 mm
- 40 x 60 Lötinseln 1,00 x 1,00 mm
- Lochdurchmesser 0,35 mm
- Größe 53,50 x 95,00 mm