



Typ: 1450, 1451

Artikelbezeichnung: Kaltgerätezuleitung, Cord Set
SCHUKO-Stecker auf Kaltgerätesteckdose C13 (10A / 250V~ 70°)



TYP Länge Farbe

1450/2.5 sw
1450/2.5 gr
1451/2.5 sw
1451/2.5 gr
1451WL/2.5 sw

EDV-Nr.

01450.0000.02.025
01450.0000.03.025
01451.0000.02.025
01451.0000.03.025
01451.WL00.02.025

EAN

4000993214527
4000993314524
4000993000076
4000993000083
4000993006894

Daten 1450, 1451

Bemessung: 10A - 250V~

Polzahl: 2P+E

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Seite1.Steckverbinder.Art.: SCHUKO-Stecker, abgewinkelt, CEE-7/VII, DIN 49441-R2 (Mittenschutzkontakt+Seitenschutzkontakt)

Seite1.Wiederanschliessbarkeit: nein (angespritzt)

Seite2.Steckverbinder.Art.: Kaltgeräte-Kupplung, gerade, IEC 60320-1 / EN 60320-1 Normblatt C13 10A 70°C

Seite2.Wiederanschliessbarkeit: nein (angespritzt)

Seite2.Leitungsrichtung: 1450-gerade, 1451-nach rechts gewinkelt, 1451WL –nach links gewinkelt (wenn in C14 gesteckt, )

Kabeltype: H05VV-F3G1.0

Länge: 2.5m

Farbe: schwarz (*.02.*) oder grau (*.03.*), siehe Typenliste

Sicherheitsprüfung nach Norm:

Seite_1: IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013; DIN VDE 0620-2-1:2013

Certificate number: KEMA-KEUR 2167549.04 (303A) //2014-01-07// DEKRA

Seite_2: EN 60320-1:2001 + A1:2007

Certificate number: ENEC05 KEMA-KEUR 2151257.01 (601, 602, 607) //2012-02-10// DEKRA