


Battery	3 x AAA (Alkaline)
Product Dimensions	Dia 110 x H 34 mm
Product Weight	167g including battery
NS Part No	NSPULSARAAA
Supplied with	3 x AAA (Alkaline)

Running time per lighting mode		
Rotate	8 h	Steady on high 7 h
Quad flash	8 h	Steady on low 20 h
Single blink	25 h	2 LED light 25 h
Alternating blink	8 h	4 LED light 18 h
S05 Rescue	12 h	White flood 20 h



Mode operation - Product information - Warning

Operation

Press the switch, located near the front white LED, once. Press again to change and cycle through the 9 modes. To turn off the warning light without cycling through the 9 light pattern, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. Two LEDs will flash five times and then turn off. When ready to operate again, press the ON/OFF button once and it will return to the last flash pattern that was selected before turning off. To switch on the three white LEDs press the switch twice in rapid succession. To switch off the three white LEDs press the switch twice in rapid succession again

Battery replacement

Unscrew the two screws to reveal the battery compartment. Place batterie negative pole (-) toward the spring in the battery carrier, then screw back on the cover.

Warning

Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion. Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery. Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. Do not solder directly on to the battery. Do not let the battery become wet or immerse the battery in water. Keep the battery away from children. The operating temperature range of the warning light's battery: Charging: 0°C to 30°C / Discharging: -40°C to 60°C

General

There are no user serviceable parts in this unit. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor. Do not shine the warning light directly into people's eyes, as it may damage their eyesight.



Utilisation - Information produit - Avertissement

Opération

Appuyez sur l'interrupteur, situé près de la LED blanche frontale, une fois. Appuyez à nouveau pour changer et faire défiler les 9 modes. Pour éteindre la lumière d'avertissement sans vélo à travers la 9 répartition de la lumière, appuyez et maintenez le bouton ON / OFF pendant 2 secondes. Deux voyants clignotent cinq fois puis éteignent. Lorsque nouveau prêt à fonctionner, appuyez sur le bouton ON / OFF une fois et il sera de retour à la dernière tendance flash qui a été sélectionné avant d'éteindre. Pour basculer sur les trois LED blanches Appuyez sur l'interrupteur à deux reprises en succession rapide. Pour éteindre les trois LED blanches Appuyez sur l'interrupteur à deux reprises en succession rapide à nouveau

Remplacement de la batterie

Dévissez les deux vis pour ouvrir le compartiment de la batterie. Lieu batterie pôle négatif (-) vers le ressort dans le support de batterie, puis revisser le couvercle.

Attention

Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive, de le faire peut provoquer une explosion. Ne pas utiliser d'objets métalliques pour court-circuiter la fin positive et négative de la batterie. Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères, s'il vous plaît utiliser la méthode de traitement appropriée. Ne pas souder directement sur la batterie. Ne laissez pas la batterie deviennent humides ou immerger la batterie dans l'eau. Éloignez la batterie des enfants. La gamme de température de fonctionnement de la batterie de la lumière d'avertissement: Charge: 0 ° C à 30 ° C / décharge: -40 ° C à 60 ° C

Général

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à cet appareil. En cas de problèmes ou des questions s'il vous plaît contacter Nightsearcher Limited ou un distributeur agréé. Ne pas briller la lumière d'avertissement directement dans les yeux des gens, car cela pourrait endommager leur vue.



Uso - Información sobre el producto - Advertencia

Operación

Pulse el interruptor, situado cerca del LED blanco delante, una vez. Pulse de nuevo para cambiar y cambiar entre los 9 modos. Para apagar la luz de advertencia y sin bicicleta por el 9 patrón de luz, mantenga presionado el botón ON / OFF durante 2 segundos. Dos LEDs parpadearán cinco veces y luego se apagará. Cuando esté listo para operar de nuevo, pulse el botón ON / OFF una vez y volverá a la última patrón de flash que estaba seleccionado antes de apagar. Para encender los tres LEDs blancos pulse el interruptor dos veces en rápida sucesión. Para apagar los tres LEDs blancos pulse el interruptor dos veces en rápida sucesión de nuevo

Reemplazo de la batería

Aflojar los dos tornillos para revelar el compartimiento de la batería. Lugar batterie polo negativo (-) hacia la primavera en el soporte de la batería, y luego el tornillo de nuevo en la cubierta.

Advertencia

No exponga la batería a un calor excesivo, no lo hace puede provocar una explosión. No utilice objetos metálicos para cortocircuitar el extremo positivo y negativo de la batería. No se deshaga de la batería en la basura doméstica, por favor, utilice el método correcto de eliminación. No suelde directamente sobre la batería. No deje que la batería se moje o sumerja la batería en agua. Mantenga la batería lejos de los niños. El rango de temperatura de funcionamiento de la batería de la luz de aviso: de carga: 0 ° C a 30 ° C / descarga: -40 ° C a 60 ° C

General

No hay piezas reparables por el usuario en esta unidad. En caso de cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto con Nightsearcher Limited o un distribuidor autorizado. No brillar la luz de aviso directamente a los ojos de la gente, ya que puede dañar su vista.