

# 97 52 38

## KNIPEX PreciForce® Crimpzange



- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Für die täglichen Crimpanwendungen wünscht sich der Fachmann eine Crimpzange, die zuverlässig und präzise arbeitet. Darüber hinaus soll sie leicht, handlich, robust und kostengünstig sein: PreciForce®.

<b>Artikel-Nr.</b>	97 52 38
<b>EAN</b>	4003773051909
<b>Zange</b>	brüniert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Anwendung</b>	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
<b>Kapazität Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 6,0
<b>Anzahl der Nester</b>	5
<b>AWG</b>	23 - 10
<b>Länge mm</b>	220
<b>Gewicht netto g</b>	493

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

