

97 72 180


Crimpzange für Aderendhülsen



- Auch als VDE-Version
- Leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung
- Leichte und schlanke Bauweise
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
- Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,25 - 16,0
Anzahl der Nester	9
AWG	23 - 5
Länge mm	180
Gewicht netto g	242



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

