

97 52 38

KNIPEX PreciForce® Crimptang



- Jevnt høy crimpekvalitet med presisjonsprofiler og tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er innstilt fra fabrikken (kalibrert), etterjusterbar
- Kraftøkning med kneledd for lettere arbeid
- God håndtering med gunstig grepstilling, lav vekt, kort konstruksjon og ergonomisk formete grep
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet



For daglig crimpanvendelse ønsker fagmannen seg en crimptang som er pålitelig og arbeider presist. I tillegg bør den være lett håndterlig, robust og rimelig: PreciForce®.

Artikkel-nr.	97 52 38
EAN	4003773051909
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	isolerte + uisolerte lederendehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 6,0
Antall crimp-posisjoner	5
AWG	23 - 10
Lengde mm	220
Vekt netto g	493

Tekniske endringer og feil forbeholdes

