

87 03 125

KNIPEX Cobra® Hightech Fort Pense



- Ağız açıklığı iş parçası üzerinde düğme ile kolayca ayarlanabilir
- Kademe ayarı sayesinde iş parçalarını sıkıca kavrar
- Boru ve somun üzerinde kendinden kilitleme, iş parçası üzerindeki kayma yapmaz, çalışırken kuvvet tasarrufu sağlar
- Özel sertleştirilmiş dişli ağız yüzeyleri, dişlerin sertliği yakl. 61 HRC: Aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sayesinde daima güvenli kavrama
- İç içe geçirilmiş mafsal: Çift kılavuzlama sayesinde yüksek dayanıklılık
- Mafsal pimi güvenli bir şekilde yerine oturur: Ayar istem dışı bozulmaz
- Parmakların sıkışmasını önleyen tasarım
- Krom vanadin elektro çeliği, dövme, çok kademeli yağ banyosunda sertleştirilmiş

KNIPEX Cobra® - Ayarlı Fort Pense ileri teknoloji ürünüdür. Bu pense sayesinde doğru pense ağız ölçüsünü bulmak için pratik olmayan ağız ölçüsünü bulma denemelerine artık son verilmiştir: Üst pense ağını iş parçasına dayayın, düğmeye basın ve alt çeneyi iş parçasına yaklaştırın, bu kadar basit ve bu kadar akıllı bir uygulamadır.

Ürün Nr.	87 03 125
EAN	4003773073949
Pense	Krom kaplama
Saplar	Kaymayı önleyen plastik ile kaplanmış
Kafa	
Ayar pozisyonu	13
Boru kesme kapasitesi inç (çap) Ø inç	1
Somun ve anahtar ölçüsü kapasitesi mm	27
Boru çapı kapasitesi (çap) Ø mm	25
Uzunluk mm	125
Net ağırlık g	85




Düğme sayesinde ince ayar: hızlı ve konforlu şekilde



Doğrudan iş parçasında hızlı ve tam ayar



Dönme yönünün aksine düzenlenmiş dişler kendiliğinden sıkma etkisi yaratır ve aletin iş parçasından kaymasını engeller.



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır



