

# 98 20 25 マイナスネジ用ドライバー



- 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル
- ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
- クロムバナジウム・モリブジン鋼



商品品番	98 20 25
EAN	4003773062325
先端部	黒く表面処理しています。
ハンドル	複数の材質で作られた絶縁ハンドル、VDE検査済み。
絶縁規格	IEC 60900 DIN EN 60900
ブレード幅 mm	2,5
ブレード長さ mm	75
ハンドルの長さ mm	102
刃の厚さ mm	0,4
非絶縁ブレードの長さ mm	15
長さ mm	177
重量 g	32

技術的変更および間違いのある場合があります。

