

Miernik temperatury i wilgotności 971

Miernik tlenku węgla CO-220

FLUKE®



Fluke 971

Fluke 971

Miernik temperatury i wilgotności

Umożliwia przeprowadzenie dokładnych odczytów wilgotności i temperatury powietrza. Temperatura i wilgotność to dwa bardzo istotne czynniki, pozwalające utrzymać optymalny poziom samopoczucia i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu. Miernik Fluke 971 jest nieoceniony w pracy techników konserwujących urządzenia, wykonawców usług HVAC oraz specjalistów w pomieszczeniach (IAQ). Lekki, odporny i poręczny miernik Fluke 971 jest doskonałym narzędziem do kontroli obszarów, w których mogą występować problemy.

- Jednoczesny pomiar wilgotności i temperatury
- Pomiar punktu rosy i termometru wilgotnego
- Pojemność pamięci do 99 zapisów
- Zapamiętywanie wartości Min / Maks / Średniej
- Ergonomiczny kształt z wbudowanym uchwytem paskowym i futerałem ochronnym
- Podświetlany, dwuwierszowy wyświetlacz
- Nakręcana nakładka ochronna
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Parametry techniczne

Zakres temperatury	-20 °C – 60 °C
Dokładność pomiaru temperatury	
0 °C – 45 °C	± 0,5 °C
-20 °C – 0 °C oraz	± 1,0 °C
45 °C – 60 °C	
Rozdzielczość	0,1 °C
Czas reakcji (temperatura)	500 ms
Typ czujnika temperatury	NTC
Zakres wilgotności względnej	5% – 95%
Dokładność pomiaru wilgotności względnej	
10% – 90% przy 23 °C	± 2,5%
< 10%, > 90% przy 23 °C	± 5,0%
Czujnik wilgotności	Czujnik polimerowej warstwy pojemnościowej
Pojemność pamięci	99 zapisów
Czas reakcji (wilgotność)	Dla 90% całkowitego zakresu – 60 sek. przy prędkości powietrza 1 m/s

Inne użyteczne urządzenia



Fluke 561
Połączenie termometru kontaktowego i bezkontaktowego



Fluke 416D
Dalmierze laserowe

Temperatura pracy

-20 do 55 °C
(dla pomiaru wilgotności: 0 do 60 °C)
Temperatura przechowywania: -20 °C do 55 °C
Żywotność baterii:
bateria alkaliczna typu 4 AAA: 200 godzin

Bezpieczeństwo: Zgodny z normą EN61326-1

Masa: 0,188 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
194 mm x 60 mm x 34 mm
Roczna gwarancja

Mierniki tlenku węgla

Miernik tlenku węgla Fluke CO-220

Miernik tlenku węgla CO-220 pozwala na wykonanie szybkich i dokładnych pomiarów poziomu CO. Duży, wyświetlacz LCD pokazuje poziom CO z zakresu 0 do 1000 ppm. Funkcja MAX Hold pozwala na zapisanie i wyświetlenie maksymalnego poziomu CO. Roczna gwarancja.



Fluke CO-220

Zestaw do zasysania CO-205

Pozwala przekazać próbki spalin o temperaturze maksymalnej 371 °C do miernika CO-220 w celu wykonania pomiaru tlenku węgla. Roczna gwarancja.



Fluke CO-205

Dołączone akcesoria

Fluke CO-220: Miękki przenośny futerał C50 i bateria

Informacje dotyczące zamawiania

Fluke 971 Miernik temperatury i wilgotności
Fluke CO-220 Miernik tlenku węgla
CO-205 Zestaw do zasysania