

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Serviceschnittstelle FrontCom[®] Micro mit USB in IP65

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCM-USB-A
Best.-Nr.	1018840000
Ausführung	FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0, Typ A
GTIN (EAN)	4032248730094
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, max.	3 mm	Wandstärke, min.	1 mm
Nettogewicht	2,3 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB A	Anschluss 2	USB A
Artikelbeschreibung	FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0	Beschaltung	Typ A
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP67, in geschlossenem Zustand	Steckzyklen	≥ 1500

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-107	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	------------------------	---------

Downloads

Zulassung UL	DUXR.E316369.pdf
--------------	------------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-90-90

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Zulassungen auf Anfrage
------------------------------	-------------------------

Zulassungen


Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Montageausschnitt**